

KIT 1 (référence 1401000009)

Kit de soutirage

Roth



Composition des accessoires du Kit de soutirage

Description	Mesure	Quantité	Vue
Joint caoutchouc noir prévu pour montage avec bouchon métallique Ø 10		1	
Bouchon métallique prévu pour obturer la fin du système de soutirage	Ø10/ h=1.5 mm	1	
Ecrou métallique pour fixation du bouchon métallique et joint caoutchouc sur la fin du système de soutirage	Ø intérieur 12,20 mm	1	
Joint plastique pour tube cuivre de connexion au kit de soutirage	Ø intérieur 12 mm	2	
Joint plastique pour tube cuivre de connexion au kit de soutirage	Ø intérieur 10 mm	2	
Joint plastique pour tube cuivre de connexion au kit de soutirage	Ø intérieur 8 mm	2	
Vis creuses pour fixation des tubes cuivre au kit de soutirage	Ø intérieur 12,40 mm	2	
Bouchon fileté plastique rouge pour obturer l'orifice dans le couvercle du kit de soutirage		1	